

# ท่อลมพลาสติก PEN-12X1,75-BL-200

หมายเลขชิ้นส่วน: 551448

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| นอก Ø                                  | 12 mm  |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 58 mm  |
| Øภายใน                                 | 8.4 mm   |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 33 mm  |
| คุณสมบัติของท่อ                        | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน  |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi          |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่ 0 - 50 °C  |
| อนุญาต                                 | MOT  |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L   |
| คลาสคลีนรูม                            | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -30 °C...60 °C   |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                | 0.05423 kg/m   |
| พอร์กลม                                | เชื่อมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Ø 12 มม.                                  |
| สี                                     | สีฟ้า  |
| ความแข็งฝั่ง                           | D 52 +/-3  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS   |
| วัสดุท่อ                               | โพลีเอทิลีน  |