


# ท่อลมพลาสติก PEN-8X1,25-SI-400

หมายเลขชิ้นส่วน: 551452

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	8 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	35 mm
Ø ภายใน	5.7 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	22.5 mm
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับใช้พลังงาน
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน	น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่ 0 - 50 °C
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
คลาสคลีนรูม	องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...60 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.02327 kg/m
พอร์กลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 8 mm สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 6 มม. พร้อมน็อตยูนิยอน สำหรับจุกนมแบบเสียบปลั๊กด้านใน Ø 6 มม.
สี	เงิน
ความแข็งผิวด้าน	D 52 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	โพลีเอทิลีน