

ท่อลมพลาสติก PEN-12X1,75-GE

หมายเลขชิ้นส่วน: 551484

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| นอก Ø | 12 mm |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล | 58 mm |
| Øภายใน | 8.4 mm |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ | 33 mm |
| คุณสมบัติของท่อ | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่ 0 - 50 °C |
| อนุญาต | MOT |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน | B 013277 0506 00 |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| คลาสคลีนรูม | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -30 °C...60 °C |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว | 0.05423 kg/m |
| พอร์ทัลม | ข้อต่อเส้นผ่านศูนย์กลางกลางภายนอก Ø 12 มม. |
| สี | สีเหลือง |
| ความแข็งฝั่ง | D 52 +/-3 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุท่อ | โพลีเอทิลีน |