

ตัวเก็บเสียง UOS-1

หมายเลขชิ้นส่วน: 552252

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของซิลเบนด์ยี่ห้อ	ไม่มีตราประทับ
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ตัวปิดเสียงแบบเปิด
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับความดันเสียง	75 dB(A)
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวนอก
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	200 g
พอร์ทลม	G1
วัสดุตัวกันกระแทก	วิชาพลศึกษา
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	ปอม
ปลอกแขนวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด