



วาล์วกันลูกกลิ้ง

RWB-3-1/8

หมายเลขชิ้นส่วน: 552432

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2, แบบปิด, คอยด์เดียว
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	120 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	G1/8
แรงดันใช้งาน	3.5 bar...8 bar
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตำแหน่งลูกสูบ
ความกว้างปกติ	3.5 mm
ประเภทการกระตุ้น	น้ำร่อน
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงการกระตุ้น	3.1 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	160 g
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 1	G1/8
ข้อต่อลม 2	G1/8
ข้อต่อลม 3	G1/8
ซิลิโคน	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์