

ไกด้นำแสง
SOOC-DS-P-M4-2-R15
หมายเลขชิ้นส่วน: 552805

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วิธีการวัด	เซ็นเซอร์โหมดกระจาย
เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเชื่อมต่อ	0.1 mm
คู่มือแสง - คุณสมบัติพิเศษ	ความแม่นยำ
พิสัยการทำงาน	65 mm
อุณหภูมิโดยรอบ	-55 °C...70 °C
ขนาดหัว	M4
ความยาวของเส้นใย	2 m
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	15 mm
แรงบิดกระชับสูงสุด	2 Nm
นอก Ø	1 mm
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุนำแสง	อะคริลิก
ระดับการป้องกัน	IP66
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III