


# ไกด์นำแสง SOOC-TB-F-M4-2-R2

หมายเลขชิ้นส่วน: 552818

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS        |
| วิธีการวัด                             | เซ็นเซอร์ผ่านลำแสง            |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุขั้นต่ำ       | 0.15 mm                       |
| คู่มือแสง - คุณสมบัติพิเศษ             | ยืดหยุ่นได้                   |
| พิสัยการทำงาน                          | 300 mm                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -40 °C...70 °C                |
| ขนาดหัว                                | M4                            |
| ความยาวของเส้นใย                       | 2 m                           |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 2 mm                          |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 2 Nm                          |
| นอก Ø                                  | 2.2 mm                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | ทองเหลืองชุบนิกเกิล           |
| วัสดุนำแสง                             | วิชาพลศึกษา                   |
| ระดับการป้องกัน                        | IP66                          |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III             |