

ไกด์นำแสง SOOC-TB-P-C5-2-R10

หมายเลขชิ้นส่วน: 552828

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วิธีการวัด	คานขวางกันแสง
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุขั้นต่ำ	0.2 mm
คู่มือแสง - คุณสมบัติพิเศษ	คานขวางกันแสง
พิสัยการทำงาน	5 mm
อุณหภูมิโดยรอบ	-55 °C...70 °C
ขนาดหัว	สี่เหลี่ยมผืนผ้า 41x15x7 มม. ร่องพิท 5x29mm
ความยาวของเส้นใย	2 m
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	10 mm
นอก Ø	1.25 mm
วัสดุที่อยู่อาศัย	ส่ว
วัสดุนำแสง	วิชาพลศึกษา
ระดับการป้องกัน	IP66
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III