

# ไกด์นำแสง SOOC-DS-M6-2-R25

หมายเลขชิ้นส่วน: 552836

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                |
| วิธีการวัด                             | เซ็นเซอร์โหมดกระจาย                   |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุขั้นต่ำ       | 0.1 mm                                |
| คู่มือแสง - คุณสมบัติพิเศษ             | ค่าเริ่มต้น                           |
| พิสัยการทำงาน                          | 140 mm                                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -55 °C...70 °C                        |
| ขนาดหัว                                | M6                                    |
| ความยาวของเส้นใย                       | 2 m                                   |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 25 mm                                 |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 3 Nm                                  |
| นอก Ø                                  | 2.2 mm                                |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | โลหะผสมทองแดง<br>พีวีซี<br>ซูบีนิกเกล |
| วัสดุนำแสง                             | วิชาพลศึกษา                           |
| ระดับการป้องกัน                        | IP66                                  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                     |