



ไส้กรองคาร์บอน MS9-LFX-N1-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 553034

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	9
ซีรีส์	MS
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง +/- 5°
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ตัวกรองถ่านกัมมันต์
แรงดันใช้งาน	0 bar...20 bar
Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ	6500 l/min
สื่อปฏิบัติการ	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
อุณหภูมิปานกลาง	5 °C...30 °C
ปริมาณน้ำมันตกค้าง	0.003 mg/m³
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2000 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย พร้อมอุปกรณ์เสริม ทางเลือก:
ข้อต่อลม 1	1NPT
ข้อต่อลม 2	1NPT
วัสดุหุ้ม	PA
ซีลวัสดุ	NBR
ตัวกรองวัสดุ	ถ่านกัมมันต์
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ
เปลือกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วัสดุในการดูหน้าต่าง	PA