


ตัวกรองสุญญากาศ
VAF-DB-3/8

หมายเลขชิ้นส่วน: 553140

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวนิ่ง
กรองความบริสุทธิ์	80 µm
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...0 bar
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน	ใช้งานในระบบสุญญากาศแบบเปิดเท่านั้น
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
แรงบิดกระชับสูงสุด	15.3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	156 g
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย พร้อมตัวยึดผนัง/พื้นผิว
พอร์ทกลม	G3/8
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
ตัวกรองวัสดุ	วิชาพลศึกษา
วัสดุที่อยู่อาศัย	PP เสริมแรง
เปลือกวัสดุ	ปะ
ความสามารถในการดีดออกของพัลส์	7 bar