



แผ่นปิดแรงดันแนวตั้ง

VABF-S1-2-L1D1-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 555790

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	54 mm
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 5599-1
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การวางซ้อนแนวตั้งแบบนิวเมติก	การจ่ายแรงดันทางเลือกสำหรับ 1
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
แรงดันขาเข้า 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	1950 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65 NEMA 4
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1030 g
ประเภทของการยึดแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง	บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ