


# แผ่นปิดแรงดันแนวตั้ง

## VABF-S2-2-L1D1-C

หมายเลขชิ้นส่วน: 555791

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ความกว้าง                                                     | 54 mm                                                      |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                                          | ISO 5599-2                                                 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                 |
| การวางซ้อนแนวตั้งแบบนิวเมติก                                  | Shut-off for 1                                             |
| แรงดันใช้งาน                                                  | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                     |
| แรงดันขาเข้า 1                                                | 0.5 bar...10 bar<br>0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 1950 l/min                                                 |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)                | ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป                          |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)                     | ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า               |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน                          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| ระดับการป้องกัน                                               | IP65<br>NEMA 4                                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -5 °C...50 °C                                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 1030 g                                                     |
| ประเภทของการยึดแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง                            | บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ<br>บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น             |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | อลูมิเนียมหล่อ                                             |