

แผ่นเชื่อมต่อ
VMPA2-FB-AP-2-1-S0
 หมายเลขชิ้นส่วน: 555902

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	43 mm
ระยะเวลา	107.3 mm
ขว้าง	21 mm
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	2
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
ไฟลิตความดัน	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	185 g
ข้อต่อลม 2	G1/8
ข้อต่อลม 4	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	อลูมิเนียมหล่อ