

ข้อต่อ
EAMD-19-15-9-8X10
หมายเลขชิ้นส่วน: 557999

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1	9 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	8 mm
ขนาด	19
ความยาวระบุ	15 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	10000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	0.445 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	2 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	13.5 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS