

# Centring ring EAML-38-4-38

หมายเลขชิ้นส่วน: 558030

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|----------------------------------------|------------------------|
| บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1                | 38 mm                  |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2               | 38 mm                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 4 g                    |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเทอร์เฟซ              | K38                    |
| ตัวเรือนคลัตช์รหัสอินเทอร์เฟซ          | 38A<br>38D             |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |