

วารสาร
EAMB-44-7-35X30-32X32
หมายเลขชิ้นส่วน: 558038

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1	35 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	32 mm
ขนาด	185
ความยาวระบุ	30 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	4500 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	75.3 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	200 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	463 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS