

ท่อลมพลาสติก
PLN-16X2-RT
 หมายเลขชิ้นส่วน: 558222

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	16 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	95 mm
Øภายใน	12 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	55 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน	น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่ 0 - 50 °C
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
คลาสสิกรูม	องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 °C...80 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.082 kg/m
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 16 มม.
สี	สีแดง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	โพลียูรีเทน