

# ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที NPQM-T-G14-Q10-P10

หมายเลขชิ้นส่วน: 558741

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                    |
| ความกว้างปรกติ                         | 8 mm                                           |
| ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว          | แหวนปิดผนึก                                    |
| ออกแบบ                                 | ตัว T                                          |
| ขนาดบรรจุ                              | 10                                             |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                              |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar     |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...232 psi                          |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...70 °C                                 |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด                   | 7.5 Nm                                         |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย       | ± 20 %                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 44.4 g                                         |
| ประเภทของรัด                           | หกลี้นอกภายนอก SW16                            |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวนอก G1/4                                 |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 10 มม.     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | ทองเหลืองชุบนิเกิล                             |
| ซีลท่อกว๊สดู                           | NBR                                            |