

หัวต่อแบบกดเข้า  
NPQM-D-Q6-S12-P10  
หมายเลขชิ้นส่วน: 558770

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                   |
| ความกว้างปรกติ                         | 5.5 mm                                        |
| ออกแบบ                                 | แบบตรง                                        |
| ขนาดบรรจุ                              | 10                                            |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | กด-ปล่อย เป็นหลัก                             |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar    |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...232 psi                         |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...70 °C                                |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 22.2 g                                        |
| ข้อต่อลม 1                             | ข้อต่อ Ø 12 มม.                               |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | ทองเหลืองชุบนิกเกิล                           |
| ซีลท่อน้ำ                              | NBR                                           |