


# ที่วางกริปเปอร์แบบกราม

## BUB-HGPT-16-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 560244

FESTO



### แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 16                                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 5 °C...60 °C                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ต่อขากรรไกรกริปเปอร์   | 29 g                                      |
| ประเภทของรัด                           | มีรูทะลุและบล็อกตรงกลาง                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| วัสดุวางเปล่า                          | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                      |