


ที่วางกริปเปอร์แบบกราม
BUB-HGPT-40-B
หมายเลขชิ้นส่วน: 560248

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ต่อขากรรไกรกริปเปอร์	280 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุและบล็อกตรงกลาง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุวางเปล่า	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด