

## Connecting cable VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5

หมายเลขชิ้นส่วน: 560423

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                     | มูลค่า                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                | 832 g                                     |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                               | สายเคเบิลพร้อมปลั๊ก                       |
| ความยาวสายเคเบิล                                | 5 m                                       |
| คุณสมบัติสาย                                    | ค่าเริ่มต้น                               |
| รัศมีการโค้งงอของสายเคเบิลขั้นต่ำ               | 115 mm                                    |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                   | 9.6 mm                                    |
| การประกอบสายเคเบิล                              | 36 x 0.25mm <sup>2</sup>                  |
| ระดับการป้องกัน                                 | IP67<br>ตามมาตรฐาน IEC 60529              |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น | -5 °C...80 °C                             |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)  | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป             |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)       | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| วัสดุหมายเหตุ                                   | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                 | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| วัสดุปลอกสาย                                    | พีวีซี                                    |