



**แผ่นควบคุม**  
**VABF-S4-2-R2C2-C-6E**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 560765

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ความกว้าง                                      | 18 mm                                                 |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                           | ISO 15407-2                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | ตามต้องการ                                            |
| ฟังก์ชันตัวควบคุม                              | ค่าคงที่แรงดันขาออก<br>ด้วยการระบายอากาศตรง           |
| เกจวัดความดันเสริม                             | เป็นไปได้                                             |
| แรงดันใช้งาน                                   | 0.6 MPa<br>6 bar                                      |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                               | 0.2 MPa...0.6 MPa<br>2 bar...6 bar<br>29 psi...87 psi |
| แรงดันขาเข้า 1                                 | 0.5 bar...10 bar                                      |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป                     |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า          |
| สื่อปฏิบัติการ                                 | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]       |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม         | สามารถทำนํ้ามันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)        |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน                     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65<br>NEMA 4                                        |
| สื่อควบคุม                                     | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -5 °C...50 °C                                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 410 g                                                 |
| ประเภทของการยึดแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง             | บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ<br>บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น        |
| เกจวัดแรงดันการเชื่อมต่อ                       | พร้อมคลิปหนีบ                                         |
| แผงควบคุมวัสดุ                                 | PA                                                    |
| ตัวเรือนตัวควบคุมวัสดุ                         | อลูมิเนียมหล่อ                                        |