

จาน
VMPAL-EG-QS3/8"
หมายเลขชิ้นส่วน: 560959

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	20.5 mm
ระยะเวลา	107.3 mm
ฟังก์ชันบูรณาการ	ท่อระบายอากาศ
การออกแบบวาล์วเทอร์มินอล	ขนาดวาล์วสามารถผสมได้
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน	0.5 bar...5 bar
แรงดันขาเข้า 1	0.5 bar...10 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	60 g
การเชื่อมต่อด้วยลม 3/5 รวมกัน	สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 3/8"
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่น	PA