


# โมเดลเชื่อมต่อไฟฟ้า VMPAL-EVAP-14-2

หมายเลขชิ้นส่วน: 560964

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดวาស់	14 mm
จำนวนตำแหน่งวาស់สูงสุด	1
จำนวนคอยล์โซลินอยส์วาស់สูงสุด	2
ฟังก์ชันบูรณาการ	การกำหนดรหัสสีของฟังก์ชันวาស់
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ระดับความต้านทานการกักความร้อน KBK	3 - ค่าการกักความร้อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	9 g
ที่อยู่อาศัย	สีดำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS