


โมดูลเชื่อมต่อไฟฟ้า

VMPAL-EVAP-20-2

หมายเลขชิ้นส่วน: 560966

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดวาล์ว	20 mm
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	1
จำนวนคอยล์โซลินอยด์วาล์วสูงสุด	2
ฟังก์ชันบูรณาการ	การกำหนดรหัสสีของฟังก์ชันวาล์ว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ระดับความต้านทานการกักกร่อน KBK	3 - ค่าการกักกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	14 g
ที่อยู่อาศัย	สีดำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS