


# โมดูลเชื่อมต่อไฟฟ้า VMPAL-EVAP-14-2-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 560970

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| ขนาดวาล์ว                              | 14 mm                          |
| จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด                | 4                              |
| จำนวนคอยล์โซลินอยด์วาล์วสูงสุด         | 8                              |
| ฟังก์ชันบูรณาการ                       | การกำหนดรหัสสีของฟังก์ชันวาล์ว |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                    | 24 V                           |
| ระดับความต้านทานการกักกรอง KBK         | 3 - ค่าการกักกรองสูง           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...50 °C                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 29 g                           |
| ที่อยู่อาศัย                           | สีดำ                           |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PA                             |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS         |