

แผ่นเชื่อมต่อ VMPAL-AP-14-QS8-2

หมายเลขชิ้นส่วน: 560990

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	14.9 mm
ระยะเวลา	107.3 mm
ขว้าง	14.9 mm
ขนาดวาล์ว	14 mm
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	1
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
การออกแบบวาล์วเทอร์มินอล	ขนาดวาล์วสามารถผสมได้
จำนวนคอยล์โซลินอยด์วาล์วสูงสุด	2
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
ไฟลิตความดัน	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	59.25 g
ข้อต่อลม 2	สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 8 มม.
ข้อต่อลม 4	สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 8 มม.
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	PA เสริมแรง