

# แผ่นเชื่อมต่อ VMPAL-AP-4X14-QS5/16"-2

หมายเลขชิ้นส่วน: 561098

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| กว้าง                                  | 59.6 mm                                        |
| ระยะเวลา                               | 107.3 mm                                       |
| ขว้าง                                  | 14.9 mm                                        |
| ขนาดวาล์ว                              | 14 mm                                          |
| จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด                | 4                                              |
| ทิศทางการไหล                           | ย้อนกลับได้                                    |
| การออกแบบวาล์วเทอร์มินอล               | ขนาดวาล์วสามารถผสมได้                          |
| จำนวนคอยล์โซลินอยด์วาล์วสูงสุด         | 8                                              |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar         |
| ไฟลิตความดัน                           | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar             |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...50 °C                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 130.8 g                                        |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อนอก Ø 5/16"                           |
| ข้อต่อลม 4                             | สำหรับท่อนอก Ø 5/16"                           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ                     | PA เสริมแรง                                    |