


หน้าแปลนมอเตอร์ EAMF-A-38A-60S/60T

หมายเลขชิ้นส่วน: 562670

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	133 g
อินเทอร์เฟซมอเตอร์	60S 60T
ตัวเรือนคลัตช์หรืออินเทอร์เฟซ	38A.2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS