

# ผู้จัดจำหน่ายหลายราย

## QBT3-5/16T-3/16-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 564793

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                   |
| ความกว้างปรกติ                         | 0.157 in                                      |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                    |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กต-ปล่อย เป็นหลัก                             |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar        |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | 13.775 psi...145 psi                          |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1.72 oz                                       |
| ข้อต่อลม 1                             | สำหรับท่อนอก Ø 5/16"                          |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 3/16"     |
| อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์              | 32 °F...140 °F                                |
| แหวนปล่อยสี                            | สีเทา   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PBT   |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ปอม   |
| ซีลที่วัสดุ                            | NBR   |
| ส่วนเคลมปีท่อวัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                   |