


ตัวแยกน้ำ  
MS6N-LWS-3/8-U-V  
หมายเลขชิ้นส่วน: 564872

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                                          | 6                                                            |
| ซีรีส์                                                        | MS                                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | แนวตั้ง +/- 5°                                               |
| ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท                                          | อัตโนมัติอย่างเต็มที่                                        |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | เครื่องแยกแรงเหวี่ยง                                         |
| ปริมาณคอนเดนเสทสูงสุด                                         | 38 ml                                                        |
| ป้องกันถ้วย                                                   | รวมเป็นเปลือกโลหะ                                            |
| ระดับการแยกคอนเดนเสท                                          | 99 %                                                         |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 2 bar...12 bar                                               |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 3500 l/min                                                   |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>ก๊าซเฉื่อย |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                                            | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                       |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก                               | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:7:4]                   |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 820 g                                                        |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก:              |
| ข้อต่อลม 1                                                    | 3/8 NPT                                                      |
| ข้อต่อลม 2                                                    | 3/8 NPT                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                       |
| ซีลวัสดุ                                                      | NBR                                                          |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                             | อลูมิเนียมหล่อ                                               |
| เปลือกวัสดุ                                                   | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                                         |
| วัสดุในการดูหน้าต่าง                                          | PA                                                           |