


Connecting cable NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

หมายเลขชิ้นส่วน: 565291

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	4-40UNC
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1432 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	44 พิน กระเบื้อง ซับดี
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	0.86 A
ความยาวสายเคเบิล	10 m
คุณสมบัติสาย	สำหรับการใช้งานแบบคงที่
รีดมีการโค้งงอของสายเคเบิลขั้นต่ำ	95 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของสายเคเบิล	9.6 mm
ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	±0.5 มม.
การประกอบสายเคเบิล	40 x 0.14 มม. ²
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67 ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี
วัสดุที่อยู่อาศัย	PBT
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	สึบรอนซ์ ปิดทอง