

หัวต่อเทอร์มินัล
CPX-P-AB-4XM12-4POL
หมายเลขชิ้นส่วน: 565706

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	(รวมถึงบล็อกเชื่อมต่อและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ) 50 มม. x 107 มม. x 70 มม.
ประเภทของรัด	บนบล็อกประสาน CPX-M-GE..
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	120 g
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	95 % ไม่ควบแน่น
ระดับการป้องกัน	IP65
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับสารกัดกร่อนในระดับปานกลาง (ในสภาพพร้อมติดตั้ง)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน 4x กระบือ A-Coded หัวต่อทรงกลม M12x1