

ปลั๊ก
NECU-L3G8-C2-IS
 หมายเลขชิ้นส่วน: 565709

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	100
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	55.5 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	8 พิน ขั้วสกรู ขั้วต่อตรง
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	12 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	4 kV
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.2 mm²...2.5 mm²
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...85 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ที่อยู่อาศัยสี	สีฟ้า
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดง กระป๋อง