

ปลั๊ก
NECU-L3G8-C2
หมายเลขชิ้นส่วน: 565710

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	100
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	56 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	8 พิน ขั้วสกรู ขั้วต่อตรง
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	12 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	4 kV
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.2 mm²...2.5 mm²
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...85 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดง กระป๋อง