


เทอร์มินัลสตริป
VABM-L1-10AS-M5-8
 หมายเลขชิ้นส่วน: 566528

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	10.5 mm
จำนวนตำแหน่งหัวส่วสูงสุด	16
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงบิดขั้นสูงสุดสำหรับการติดตั้ง DIN	1.5 Nm
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดหัวส่ว	0.45 Nm
แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง	3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	74 g
ข้อต่อลม 1	M5
ข้อต่อลม 3	M5
ข้อต่อลม 5	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด