



ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย
NEBY-HSG2-P-0.5-N-LE2
หมายเลขชิ้นส่วน: 566666

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การกำหนดสาย	ไม่มีที่ใส่ป้าย
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	8 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังก์ชัน	หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ	สีเหลี่ยม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	กระป๋อง
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เติร์บสายเคเบิล	แค่
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	แผนภาพการเชื่อมต่อ p
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	2
การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด	2
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด	สแน็ปล๊อค
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังก์ชัน	หน้าควบคุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ	สายเคเบิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ปลายเปิด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสา/สายไฟ	2
การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสา/สายไฟขนาด	2
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...60 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	3 A
ความยาวสายเคเบิล	0.5 m
คุณสมบัติสาย	สำหรับการใช้งานแบบคงที่
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	3.4 mm
การประกอบสายเคเบิล	2 x 0.14mm ²
ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย	0.14 mm ²
ปลายสาย	เปลือกผ้า ตัดออกอย่างทื่อ
ระดับการป้องกัน	IP40
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุปลอกสาย	TPE-U(PUR)
สีปลอกสาย	สีเทา
วัสดุที่อยู่อาศัย	ปอม
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดง กระป๋อง
ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ	พีวีซี