

ขับเคลื่อนไฟฟ้า **VAVE-L1-1VH2-LP** หมายเลขชิ้นส่วน: 566714

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การป้องกันชั้ย้อนกลับ	ไบโพลาร์
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	ดับประกายไฟ
การแสดงผลสถานะสัญญาณ	ไฟ LED
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	12 V 24 V
ตัวต้านทานไฟกระชาก	0.8 kV
ระดับมลพิษ	3
อุณหภูมิแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น	-5 - 60 °C
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1.5 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	2 พิน กระป๋อง
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ไม่พร้อมใช้งาน
ประเภทของรัด	คลิป
ที่อยู่อาศัย	สีดำ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA