

# **ขับเคลื่อนไฟฟ้า** **VAVE-L1-1VL2-LP** หมายเลขชิ้นส่วน: 566723

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| การป้องกันชั้ยย้อนกลับ                 | ไบโพลาร์                          |
| ฟังก์ชันเพิ่มเติม                      | ดับประกายไฟ                       |
| การแสดงสถานะสัญญาณ                     | ไฟ LED                            |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                    | 12 V<br>24 V                      |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                     | 0.8 kV                            |
| ระดับมลพิษ                             | 3                                 |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น            | -5 - 60 °C                        |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| ระดับการป้องกัน                        | IP40                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...50 °C                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 7.8 g                             |
| หน้าตัดการเชื่อมต่อ                    | 0.14 mm <sup>2</sup>              |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                      | สสาระ                             |
| ความยาวสายเคเบิล                       | 1 m                               |
| ปลายสาย                                | ปลอกโลหะ                          |
| การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน               | ไม่พร้อมใช้งาน                    |
| ประเภทของรัด                           | คลิป                              |
| ที่อยู่อาศัย                           | สีดำ                              |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PA                                |