

**ท่อลมพลาสติก**  
**PLN-3/16-BL-150-CB**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 569914

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ด้านนอก Ø นิ้ว                         | 3/16                                                                        |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 0.095 Feet                                                                  |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 0.036 Feet                                                                  |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar                                   |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...101.5 psi                                                     |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi         |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่ 0 - 50 °C                                           |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                              |
| คลาสคสีนรุม                            | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1    |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                                      |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -22 °F...176 °F                                                             |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                | 1.15 oz/ft                                                                  |
| พอร์ทกลม                               | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 3/16"                                              |
| สี                                     | สีฟ้า                                                                       |
| ความแข็งผิ                             | D 52 +/-3                                                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                      |
| วัสดุท่อ                               | โพลียูรีเทน                                                                 |