


ท่อลมพลาสติก
PUN-V0-4X1-BL-C
 หมายเลขชิ้นส่วน: 570350

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	4 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวกับการไหล	20 mm
Ø ภายใน	2 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	10 mm
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับใช้พลังงาน
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...101.5 psi
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน	น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่สูงสุด 50 °C
อนุญาต	MOT
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	B 013277 0506 00
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)
เครื่องทดสอบไฟ	UL94 V-0 (3 มม.) UL94 V-2 (0.75 มม.)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อม	การใช้งานแบบไร้แรงดันสูงถึง 90 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.012 kg/m
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 4 มม.
สี	สีฟ้า
หมายเหตุเกี่ยวกับสี	ความเบี่ยงเบนจากสีมาตรฐานเนื่องจากการหน่วงไฟ
ความแข็งแรง	D 54 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)