

**ท่อลมพลาสติก**  
**PAN-MF-14X2-SW**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 570362

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| นอก Ø                                  | 14 mm                                                               |
| ระยะการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล    | 75 mm                                                               |
| ภายใน                                  | 10 mm                                                               |
| ระยะการโค้งงอขั้นต่ำ                   | 50 mm                                                               |
| ได้มาตรฐาน                             | DIN 73378-PA12-PHL                                                  |
| คุณสมบัติของท่อ                        | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                                               |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...2.2 MPa<br>-0.95 bar...22 bar<br>-13.775 psi...319 psi |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>น้ำมันแร่          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                      |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -60 °C...100 °C                                                     |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                | 0.077 kg/m                                                          |
| พอร์กลม                                | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 14 mm                                      |
| สี                                     | สีดำ                                                                |
| ความแข็งแรง                            | D 65 +/-3                                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                              |
| วัสดุท่อ                               | PA12-P                                                              |