


โซ่คัพ
DYSC-4-4-Y1F
 หมายเลขชิ้นส่วน: 570506

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	4
อับ	4 mm
การทำให้หมด ๗	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	2 m/s
เวลาพักที่อุณหภูมิห้อง	0.2 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	กด บทบาทเดียว
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลูกทอน	4 mm
แรงกระแทกสูงสุด	100 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	0.6 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	5600 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.006 J
แรงResetting	0.7 N
แรงแทรกต่ำสุด	6.5 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	5 g
ช่วงมวล	1.2 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อค
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง