


Connector NECU-FCG40-K

หมายเลขชิ้นส่วน: 570895

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ได้มาตรฐาน	EN 60603-13
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	50
ปลั๊กไฟ	แค่
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	5 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ	สี่เหลี่ยม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	กระป๋อง
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	แผนภาพการเชื่อมต่อ FC
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	40
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด	สแน็ปล๊อค
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ขั้วต่อรางฉนวน
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	1.5 A
ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย	0.13 mm ² AWG26
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
วัสดุที่อยู่อาศัย	เสริมความแข็งแรงด้วย PBT
หน้าสัมผัสสปลั๊กวัสดุ	สัปรอนซ์ ปิดทอง