

ปลั๊ก
NECU-S-ECG4-HX-Q3
หมายเลขชิ้นส่วน: 570922

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อนุญาต	c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	1
ประเภทของรัด	หัก
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน ขั้วต่อตรง / ฉนวนตัวผู้ ดีไซน์สี่เหลี่ยม
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	3 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	0.8 kV
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเดี่ยว	0.07 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสาย	0.8 mm...1 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.14 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	2
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	PBT PC
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	ปิดทอง
ปลอกหุ้มฉนวนที่อนุญาต	PP พีวีซี TPE-E