


# ชุดจำกัดการไหลคงที่ VMPA1-FT-NW0.3-1.7

หมายเลขชิ้นส่วน: 572543

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                               | มูลค่า                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                             | ฟังก์ชันควบคุมการไหล                           |
| ข้อต่อลม 1                                | แผ่นเชื่อมต่อ                                  |
| มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล | 3.5 l/min...115 l/min                          |
| แรงดันใช้งาน                              | -0.9 bar...10 bar                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                            | -5 °C...60 °C                                  |
| ความกว้างปรกติ                            | 0.3 mm...1.7 mm                                |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                         | ตามต้องการ                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                            | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม    | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ    | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                      | -20 °C...40 °C                                 |
| อุณหภูมิปานกลาง                           | -5 °C...60 °C                                  |
| วัสดุหมายเหตุ                             | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| ผู้ถือวัสดุ                               | ปอม                                            |
| สกรูกลางวัสดุ                             | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |