

ตัวแปลง VAVE-C8-1R1

หมายเลขชิ้นส่วน: 573194

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การแสดงผลสถานะสัญญาณ	ไฟ LED
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ระดับความต้านทานการกักกรอง KBK	2 - การสัมผัสกับการกักกรองในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงบิดในการการขัน	0.25 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3.5 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน / 2 พิน M8 / - ปลั๊ก / เต้ารับ
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ไม่พร้อมใช้งาน
ประเภทของรีด	บนโซลีนอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	สึบรอนซ์