

# ชั๊บบีสไฟฟ้า VAVE-L1-1R1-LR หมายเลขชิ้นส่วน: 573922

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| การป้องกันชั๊วย้อนกลับ                         | ไบโพลาร์                                      |
| ฟังก์ชันเพิ่มเติม                              | ดับประกายไฟ<br>การลดกระแสไฟโวลต์              |
| การแสดงสถานะสัญญาณ                             | ไฟ LED                                        |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                            | 24 V                                          |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                             | 0.8 kV                                        |
| ระดับมลพิษ                                     | 3                                             |
| อนุญาต                                         | เครื่องหมาย RCM                               |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่ง EU EMC                              |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC |
| ระดับความต้านทานการกักกร่อน KBK                | 2 - การสัมผัสกับการกักกร่อนในระดับปานกลาง     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B2-L                                |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65                                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -5 °C...60 °C                                 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | ตามต้องการ                                    |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                             | 0.27 Nm                                       |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 3.2 g                                         |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                              | 4 พิน / 2 พิน<br>M8 / -<br>ปลั๊ก / เต้ารับ    |
| การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน                       | ไม่พร้อมใช้งาน                                |
| ประเภทของรัด                                   | บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูยึดตัวเอง            |
| ที่อยู่อาศัย                                   | สีดำ                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| วัสดุหุ้ม                                      | ปะ                                            |
| ซิลวัสดุ                                       | EPDM                                          |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                              | PA                                            |
| วัสดุสกรู                                      | เหล็กดัด                                      |